



單向節流閥

VFOV-LE-G18-Q8

產品代號: 549157

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流閥功能, 用於排氣
氣壓連接, 氣口 1	QS-8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
驅動類型	手冊
調節元件	旋轉手柄
安裝類型	具有螺紋的
節流方向上的標準額定流量	0 ... 325 l/min
單向節流方向上的標準額定流量	170 ... 330 l/min
工作壓力	0.2 ... 10 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
工作介質	乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑
裝配位置	任何
節流方向上的標準額定流量: 6 -> 0 bar	0 ... 510 l/min
單向節流方向上的標準額定流量: 6 -> 0 bar	320 ... 600 l/min
儲藏溫度	-10 ... 40 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
最大緊固扭矩	3 Nm
產品重量	12 g
材料備註	不含有黃銅和PTFE
密封件的材料訊息	NBR
材料訊息, 旋轉手柄	PA-加強
材料訊息, 中空螺栓	鍛造鋁合金 陽極氧化處理
釋放環的材料數據	POM
擺動接頭的材料數據	PA-加強