


累加計數器 CCES-P-C8-E

料號: 549403

FESTO



技術參數

特性	值
設計結構	電子式相加計數器, 附電池
復位類型	按鈕或電訊號
顯示	8-位元
最大計算率	7.5 kHz
最大計算率衰減	30 Hz
最小脈衝長度, 驅動單元	15 ms
最小脈衝長度, 回復	15 ms
上關值 DC	5 ... 30 V
電源	鋰電池
低關值 DC	< 0.7 V
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 50 °C
產品重量	30 g
設定時脈輸入	Negative edge 30 Hz
時脈輸入(輸入)	可編程的
安裝類型	前面板安裝
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PC