


# 連接塊 CPE10-3/2-PRS-1/4-3-NPT

料號: 550602

FESTO

用於 CPE 閥



## 技術參數

| 特性                     | 值                             |
|------------------------|-------------------------------|
| 網柵尺寸                   | 16 mm                         |
| 裝配位置                   | 任何                            |
| 閥位的最大數量                | 3                             |
| 壓力區的最大數目               | 2                             |
| Burst pressure         | 5 MPa                         |
| 爆破壓力                   | 50 bar                        |
| Burst pressure         | 725 psi                       |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa               |
| 操作壓力                   | -0.9 ... 10 bar               |
| 耐腐蝕等級 CRC              | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity        | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 介質溫度                   | 23 ... 122 °F                 |
| 環境溫度                   | 23 ... 122 °F                 |
| 最大緊固扭矩, 閥安裝            | 0.9 ft-lbf                    |
| 產品重量                   | 5.74 oz                       |
| 管式閥模塊安裝的型式             | 具通孔                           |
| 閥的安裝方式                 | 具內 (母) 螺紋                     |
| 氣壓連接, 氣口 1             | 1/4 NPT                       |
| 氣壓連接, 氣口 3             | 1/4 NPT                       |
| 氣壓連接, 氣口 5             | 1/4 NPT                       |
| 材料備註                   | 符合 RoHS                       |
| Material manifold      | 鍛造鋁合金                         |