


# 聯軸器

## EAMC-30-32-6-9

料號: 551003

FESTO



### 技術參數

| 特性              | 值                      |
|-----------------|------------------------|
| 支架直徑 1          | 6 mm                   |
| 支架直徑2           | 9 mm                   |
| 尺寸              | 30                     |
| 額定長度            | 32 mm                  |
| 裝配位置            | 任何                     |
| 最高速度            | 8,000 1/min            |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L         |
| 儲藏溫度            | -25 ... 60 °C          |
| 相對空氣濕度          | 0 - 95 %               |
| 環境溫度            | -25 ... 60 °C          |
| 質量慣性力矩          | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞扭矩           | 6.5 Nm                 |
| 產品重量            | 48 g                   |
| 材料備註            | 符合 RoHS                |