


插頭
FBS-RJ45-PP-GS
 料號: 552000



技術參數

特性	值
寬度	30 mm
高度	72 mm
長度	22 mm
產品重量	60 g
fieldbus接口的注意事項	PROFINET
乙太網路電纜規格	型號: CAT 5 Individual core diameter: max. 1.6 mm 0.13 - 0.36 mm ² , 7-wire 0.13 - 0.36 mm ² , 1-wire
直接和間接接觸保護	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
容許的電纜直徑	5 ... 8 mm
防護等級	IP65 IP67 符合 IEC 60529
環境溫度	-40 ... 70 °C
儲藏溫度	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	牙鑄鋅 鍍鎳
Material seals	NBR
Material electrical contact	銅合金 鍍鎳和鍍金