


連接電纜

NEBV-H1G2-P-2.5-LE2

產品代號: 552003

FESTO

f□ Magnetventile MH1, mit LED.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
電纜屬性	F□ statische Anwendungen
極性容錯保護	對於所有的電接口
工作電壓範圍 AC	0 ... 30 V
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
最高輸出電流	2,000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
耐腐蝕等級 CRC	4
防護等級	IP40
環境溫度	-5 ... 70 °C -20 ... 70 °C
產品重量	60 g
電連接	2芯 直列式插座 / 電纜
電纜長度	2.5 m
安裝類型	夾子
顏色編碼, 纜芯絕緣	針 1 = 黑色 Pin 3 = schwarz/rot
材料備注	不含有黃銅和PTFE
外殼的材料信息	POM PUR
電纜護套的材料信息	PVC