


I/O模組 CECX-A-4E4A-A

料號: 552101

FESTO

For the CECX.



技術參數

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
授權	c UL us - Listed (OL)
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
電力消耗 24 V	3.6 W
電力消耗 5 V	0.3 W
環境溫度	5 ... 55 °C
儲藏溫度	-40 ... 70 °C
相對空氣濕度	10 - 95 %
防護等級	IP20
安全等級	III
產品重量	135 g
抗振動能力測試	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震動能力測試	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半正弦波)
電氣連接技術, I/O	插座式端子台, 間距5.08 mm
類比輸入, 數字	4
類比輸入, 分辨率	14 bit
類比輸入, 訊號範圍	0 - 20 mA 4 - 20 mA
類比輸入, 最低有效位元(LSB)的值	1,35 µA
類比輸入, 25 °C時的絕對精度	± 0,01%
類比輸入, 直流電絕緣	否
類比輸入, 輸入電阻	< 200 Ohm
類比輸入, 抽樣重複時間	1 ms
類比輸出, 數字	4
類比輸出, 分辨率	12 bit
類比輸出, 最大負載電阻	<= 600 Ohm
類比輸出, 訊號範圍	0 - 20 mA
類比輸出, 轉換時間	1 ms
類比輸出, 最低有效位元(LSB)的值	5,39 µA
類比輸出, 25 °C時的絕對精確度	± 0,15%
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則