

操作單位 CDSA-D1-VX

料號: 552103
將停止供貨的產品

FESTO

用於多軸控制器 CMXR-C1

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
最大接口電纜長度	20 m
使用者記憶	256 Mbyte
功能鍵的數量	31
顏色的數量	64 k
系統LED的數量	4
顯示	TFT 顏色
顯示特性	Touchscreen
顯示尺寸	6,5"
控制元件	2 個接受鈕 Emergency stop
備份電池	是
工作電壓範圍 DC	19 ... 30 V
顯示解析度	VGA, 640x480 Pixel
額定操作壓力時的電流消耗	0,4 A
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	5 - 95 % 非冷凝
防護等級	IP65
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	1,250 g
USB 介面	是
乙太網路介面	RJ45 10/100 MBd 第2個乙太網路接口, 光學 10 MBd
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
外殼的材料訊息	ABS
應用領域	僅與 CMXR-C1