

消音器 U-3/8-BR

料號: 552421

FESTO

For reducing noise and avoiding contamination at the exhaust ports of pneumatic components.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
操作壓力	0 ... 10 bar
相對於大氣的流量	5,900 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
聲壓等級	82 dB(A)
環境溫度	-10 ... 70 °C
產品重量	37 g
氣壓連接	G3/8
Material of silencer insert	PE
Material housing	壓鑄鋁