

光纖電纜

SOOC-TB-P-M3-1-R10-S4

料號: 552822

將停止供貨的產品

適用於 SOE4 光纖單元

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|----------------------|--------------------------|
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 測量方式 | 對射式感測器 |
| 最小直徑 | 0.05 mm |
| 光纖電纜 - 特色 | 精準 |
| 工作範圍 | 30 mm |
| 環境溫度 | -55 ... 70 °C |
| 尺寸, 標題 | M3 |
| 光纖電纜長度 | 1 m |
| 軸套長度 | 40 mm |
| 最小彎曲半徑 | 10 mm |
| 最大緊固扭矩 | 1 Nm |
| 外徑 | 1 mm |
| Material housing | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material fibre-optic | PE |
| 防護等級 | IP66 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |