


光纖電纜

SOOC-TB-P-C5-2-R10

料號: 552828

FESTO

適用於 SOE4 光纖單元



技術參數

特性	值
材料備註	符合 RoHS
測量方式	叉型光電屏障
最小直徑	0.2 mm
光纖電纜 - 特色	叉型光電屏障
工作範圍	5 mm
環境溫度	-55 ... 70 °C
尺寸, 標題	長方形 41x15x7 mm 分岔凹處 5x29 mm
光纖電纜長度	2 m
最小彎曲半徑	10 mm
外徑	1.25 mm
Material housing	ABS
Material fibre-optic	PE
防護等級	IP66
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III