


# 光纖電纜

## SOOC-DS-C-M4-2-R15

料號: 552842

FESTO

適用於 SOE4 光纖單元



### 技術參數

| 特性                   | 值                        |
|----------------------|--------------------------|
| 材料備註                 | 符合 RoHS                  |
| 測量方式                 | 漫反射式感測器                  |
| 最小直徑                 | 0.1 mm                   |
| 光纖電纜 - 特色            | 同軸的                      |
| 工作範圍                 | 75 mm                    |
| 環境溫度                 | -55 ... 70 °C            |
| 尺寸, 標題               | M4                       |
| 光纖電纜長度               | 2 m                      |
| 最小彎曲半徑               | 15 mm                    |
| 最大緊固扭矩               | 2 Nm                     |
| 外徑                   | 1.25 mm                  |
| Material housing     | 鍍鎳黃銅                     |
| Material fibre-optic | PE                       |
| 防護等級                 | IP66                     |
| 耐腐蝕等級 CRC            | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity      | VDMA24364 zone III       |