


活性炭過濾器 MS6-LFX-1/2-U-HF

料號: 552927

FESTO

用於MS系列, 完全不含油的壓縮空氣



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	活性炭過濾器
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
操作壓力	0 ... 20 bar
空氣品質等級的最大標準流量	2,500 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介質溫度	5 ... 30 °C
殘餘油含量	0.003 mg/m3
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1,500 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
材料備註	符合 RoHS
Material filter	活性炭
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	鍛造鋁合金