



增壓器

DPA-40-10-CRVZS2

料號: 552928

FESTO

不鏽鋼結構, 結合壓力增強器和儲氣罐



技術參數

特性	值
活塞直徑	40 mm
容量	2 l
裝配位置	任何
設計結構	雙活塞壓力增壓器 具儲氣罐 具壓力錶 具逆止閥
壓力錶	具壓力錶
Output pressure 2	0.45 ... 1 MPa
輸出壓力2	4.5 ... 10 bar
Output pressure 2	65.25 ... 145 psi
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
操作壓力	2.5 ... 8 bar
Operating pressure	36.25 ... 116 psi
壓力調節範圍 Mpa	0.45 ... 1 MPa
壓力控制範圍	4.5 ... 10 bar
壓力調節範圍 psi	65.25 ... 145 psi
輸入壓力 1	2 ... 8 bar
氣源壓力1 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
氣源壓力1 psi	29 ... 116 psi
操作介質	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	4,400 g
安裝類型	具溝槽螺帽
氣壓連接, 氣口 1	QS-10
氣壓連接, 氣口 2	KD4
氣壓連接, 氣口 3	消音器
材料備註	符合 RoHS
Material of air reservoir	高合金鋼, 耐腐蝕