


# 活性炭過濾器 MS9-LFX-3/4-U

料號: 552996

FESTO

金屬保護杯罩，氣流方向：從左到右。



## 技術參數

特性	值
尺寸	9
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	活性炭過濾器
操作壓力	0 ... 20 bar
空氣品質等級的最大標準流量	6,500 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介質溫度	5 ... 30 °C
殘餘油含量	0.003 mg/m3
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	2,000 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	G3/4
氣壓連接, 氣口 2	G3/4
Material of cover	PA
Material seals	NBR
Material filter	活性炭
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	鍛造鋁合金
Material screen	PA