

真空過濾器

VAF-DB-1/2

料號: 553141

FESTO

用以過濾灰塵顆粒



技術參數

特性	值
裝配位置	垂直
過濾等級	80 µm
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
操作壓力注意事項	僅適用於開放式真空系統的應用上
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	-5 ... 50 °C
最大緊固扭矩	20.5 Nm
產品重量	162 g
安裝類型	線路安裝 具牆面/表面固定
氣壓連接	G1/2
真空連接	G1/2
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	PP 加強
Material bowl	PA
噴射脈衝適用性	<= 7 bar