

# 波紋吸盤組件 DADB-S1-16-S101-150

料號: 553403

FESTO

用於標準氣壓缸符合 ISO 6432



## 技術參數

特性	值
外徑	22 mm
尺寸	16
行程範圍	101 ... 150 mm
活塞桿擴展	48 mm
設計	圓形
裝配位置	任何
設計結構	氣囊組件 具管道排氣
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
對介質的抗性	灰塵 碎屑 油 油脂 汽油
環境溫度	-10 ... 80 °C
產品重量	13 g
安裝類型	具螺紋針腳 具內(母)螺紋
氣壓連接	M5
材料備註	符合 RoHS
Material adapter components	PA-加強
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	高合金鋼, 耐腐蝕