


塑料氣管 PAN

料號: 553610

FESTO

請注意最小訂購量.



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
外徑	4 ... 16 mm
內徑	2.5 ... 12 mm
符合標準	DIN 73378-PA12-PHL
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 35 bar
授權	TÜV
認證核發部門	B 013277 0506 00
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] 礦物油
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-60 ... 100 °C
顏色	藍色 棕色 黃色 綠色 中性 紅色 黑色 銀 白色
材料備註	符合 RoHS
Material tubing	多醯胺 12 TPE-A