


連接電纜

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

料號: 553949

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
電氣連接	插頭插座 Sub-D 9-pin 15-pin
電纜接口	SUB-D 15-pin 插頭 SUB-D 9-pin 插頭
電纜長度	2.5 m
電纜屬性	標準
電纜的最小彎折半徑	78 mm
電纜直徑	5.2 mm
電纜類型	LIYCY
電纜結構	3x0,34 已屏蔽
顏色編碼, 纜芯絕緣	棕色 綠色 白色
防護等級	IP40
環境溫度	-30 ... 80 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
電纜外套顏色	灰色
Material housing	塑料的, 金屬化 金屬
Material electrical contact	鍍金