



止動氣壓缸 DFST-50-30-DL-Y4-A

料號: 555573
將停止供貨的產品

FESTO

不具彈簧，具槓桿鎖定裝置，可調前端油壓緩衝器

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------------------|
| 行程 | 30 mm |
| 活塞直徑 | 50 mm |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 裝配位置 | 垂直 |
| 操作模式 | 雙動 |
| 設計結構 | 活塞桿具雙曲肘桿 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 壓桿位置感測 | 用於電感式感測器 |
| 多樣型 | 單端活塞桿 |
| 防止扭轉/導向 | 導向桿 |
| 操作壓力 | 3 ... 10 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| 環境溫度 | 5 ... 60 °C |
| 衝擊力 | 3,000 N |
| 產品重量 | 1,800 g |
| 安裝類型 | 具通孔 |
| 氣壓連接 | G1/8 |
| 材料備註 | 含有 PWIS 符合 RoHS |
| Material cover | 壓鑄鋁 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 鍛造鋁合金 |
| Material piston rod | 高合金鋼，耐腐蝕 |