


編碼器電纜

NEBM-T1G12-T1G12-10

料號: 556799

FESTO

For connecting the motor and controller



技術參數

特性	值
電纜屬性	適合於拖鏈
污染程度	3
防護等級	裝配狀態 IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-40 ... 90 °C
環境溫度	-50 ... 90 °C
電纜的最小彎折半徑	82 mm
電纜結構	已屏蔽 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
電纜直徑	11 mm
電纜長度	10 m
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PUR)