


氣路板底座 VABV-S6-1Q-N12

料號: 556988

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	43 mm
耐振動	傳送應用測試在安全等級 2 符合 FN 942017-4 及 EN 60068-2-6
耐衝擊	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
注意: 強制條件	切換頻率 1 分鐘/月
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	570 g
氣壓連接, 氣口 1	1/2 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material plate	壓鑄鋁