


聯軸器

EAMD-67-51-24-32X32-U

料號: 558008

FESTO

驅動元件，傳達來自步進馬達或伺服馬達的旋轉動作指令



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|-----------------------|
| 支架直徑 1 | 24 mm |
| 支架直徑2 | 32 mm |
| 尺寸 | 67 |
| 額定長度 | 51 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 最高速度 | 4,500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 儲藏溫度 | -25 ... 60 °C |
| 相對空氣濕度 | 0 - 95 % |
| 環境溫度 | -25 ... 60 °C |
| 質量慣性力矩 | 374 kgmm ² |
| 可傳遞扭矩 | 143 Nm |
| 產品重量 | 736 g |
| 材料備註 | 符合 RoHS |