


日誌

EAMB-24-6-15X21-16X20

料號: 558036

FESTO

用來適應具空心軸的驅動器



技術參數

特性	值
支架直徑 1	15 mm
支架直徑2	16 mm
尺寸	80
額定長度	21 mm
裝配位置	任何
最高速度	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	3.1 kgmm ²
可傳遞扭矩	29 Nm
產品重量	68 g
材料備註	符合 RoHS