


被動式導向軸 EGC-70- -FA

料號: 558864

FESTO

With recirculating ball bearing guide, without drive.



代表範例

技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
工作行程	50 ... 5,000 mm
尺寸	70
裝配位置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
設計結構	導向
最大加速度	50 m/s ²
最高速度	5 m/s
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
轉動面積矩 2nd 度 lx	395E+03 mm ⁴
轉動面積矩 2nd 度 ly	577E+03 mm ⁴
最大輸出力Fy	1,850 N
最大輸出力Fz	1,850 N
編碼器電阻的最大遲滯	15 N
最大扭矩Mx	16 Nm
質量慣性扭矩	240E+03 mm ⁴
Material of profile	鍛造鋁合金 電鍍
材料備註	符合 RoHS
Material cover profile	ABS
Material cover	鍛造鋁合金 電鍍
Material guide slide	鋼
Material guide rail	鋼
Material slide	鍛造鋁合金 電鍍