


# 被動式導向軸 EGC-80- -FA

料號: 558865

FESTO

With recirculating ball bearing guide, without drive.



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
工作行程	50 ... 8,500 mm
尺寸	80
裝配位置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
設計結構	導向
最大加速度	50 m/s <sup>2</sup>
最高速度	5 m/s
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
轉動面積矩 2nd 度 lx	844E+03 mm <sup>4</sup>
轉動面積矩 2nd 度 ly	1,160E+03 mm <sup>4</sup>
最大輸出力Fy	3,050 N
最大輸出力Fz	3,050 N
編碼器電阻的最大遲滯	15 N
最大扭矩Mx	36 Nm
質量慣性扭矩	551E+03 mm <sup>4</sup>
Pneumatic port on clamping unit	M5
Material of profile	鍛造鋁合金 電鍍
材料備註	符合 RoHS
Material cover profile	ABS
Material cover	鍛造鋁合金 電鍍
Material guide slide	鋼
Material guide rail	鋼
Material slide	鍛造鋁合金 電鍍