


軸向組件 EAMM-A-A22-55A

產品代號: 558896

FESTO

Suitable for cantilever axis EGSA.



技術參數

特性	值
尺寸	22
裝配位置	任何
最高速度	10,000 1/min
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
保護等級	IP40
環境溫度	0 ... 50 °C
質量慣性力矩	6.06 kgmm ²
可傳遞扭矩	5.1 Nm
產品重量	430 g
材料備註	符合 RoHS