


軸配件

EAMM-A-A19-40A

料號: 559798

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	19
裝配位置	任何
最高速度	10,000 1/min
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 50 °C
質量慣性力矩	1.06 kgmm ²
可傳遞扭矩	2.3 Nm
產品重量	240 g
材料備註	符合 RoHS