


## 連接電纜

VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10

料號: 560424

FESTO



## 技術參數

| 特性   | 值                                    |
|--|--------------------------------------|
| 產品重量   | 1,572 g                              |
| 電氣連接   | 具插頭電纜                                |
| 電纜長度   | 10 m                                 |
| 電纜屬性   | 標準                                   |
| 電纜的最小彎折半徑  | 115 mm                               |
| 電纜直徑   | 9.6 mm                               |
| 電纜結構   | 36x0,25                              |
| 防護等級   | IP67<br>符合 IEC 60529                 |
| Ambient temperature with flexible cable installation | -5 ... 80 °C                         |
| CE 符號 (參見符合的標準)                                      | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity)         | To UK RoHS instructions              |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 材料備註   | 符合 RoHS                              |
| 耐腐蝕等級 CRC  | 2 - Moderate corrosion stress        |
| Material cable sheath                                | PVC                                  |