


氣路板底座 VABV-S2-2S-G12-T1

料號: 560842

FESTO



技術參數

特性	值
網柵尺寸	59 mm
閥島型號	44
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	610 g
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
氣壓連接, 氣口 4	G1/2
材料備註	符合 RoHS
Material plate	壓鑄鋁