


底座

VMPAL-AP-14-QS5/16"-2

料號: 561002

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	14.9 mm
長度	107.3 mm
網柵尺寸	14.9 mm
閥尺寸	14 mm
閥位的最大數量	1
流量方向	可反向
閥島結構	Valve sizes can be mixed
電磁線圈的最大數量	2
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
嚮導壓力	3 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	59.25 g
氣壓連接, 氣口 2	用於5/16" 外徑的氣管
氣壓連接, 氣口 4	用於5/16" 外徑的氣管
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	PA-加強