

開關閥 MS9-EM

料號: 562178

FESTO

用於氣路板組裝, 具 G 螺紋.

代表範例



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
系列	MS
尺寸	9
網柵尺寸	90 mm
設計結構	活塞滑塊
驅動類型	手動
密封原理	軟性
排氣功能	不可節流
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
復位類型	強迫制導
嚮導類型	直接
閥功能	2/2 雙穩態 3/2 雙穩態
壓力錶	Prepared for G1/4 Prepared for G1/8 紅色/綠色 等級 具壓力感測器 具壓力錶 具操作狀態指示器
操作壓力	0 ... 20 bar
標準額定流量	8,000 ... 18,000 l/min
標準額定流量 2-3	13,201 ... 14,900 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
授權	c UL us - Recognized (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex h IIC T6 Gb X
防塵爆	Ex h IIIC T60°C Db X
周遭防爆溫度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
裝配位置	任何
Material Piston slide	POM
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁