

# 堵頭 QSPC10


料號: 562243

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

用於封閉閥或蓋板上的接口

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	標準
設計	直式結構
容器尺寸	10
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 0.8 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	0 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 116 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 ... 60 °C
產品重量	0.4 g
安裝類型	Mounting pin
氣壓連接, 氣口 1	Cartridge 10 mm
材料備註	符合 RoHS
Material blanking plug	POM
Material o-ring	NBR