

**聯軸器**  
**EAMC-16-20-4-6**  
料號: 562673

FESTO



**技術參數**

| 特性              | 值                      |
|-----------------|------------------------|
| 支架直徑 1          | 4 mm                   |
| 支架直徑2           | 6 mm                   |
| 尺寸              | 16                     |
| 額定長度            | 20 mm                  |
| 裝配位置            | 任何                     |
| 最高速度            | 10,000 1/min           |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L         |
| 儲藏溫度            | -25 ... 60 °C          |
| 相對空氣濕度          | 0 - 95 %               |
| 環境溫度            | -25 ... 60 °C          |
| 質量慣性力矩          | 0.28 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞扭矩           | 0.7 Nm                 |
| 產品重量            | 8 g                    |
| 材料備註            | 符合 RoHS                |