


聯軸器
EAMC-16-20-4-5
料號: 562674

FESTO



技術參數

特性	值
支架直徑 1	4 mm
支架直徑2	5 mm
尺寸	16
額定長度	20 mm
裝配位置	任何
最高速度	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	0.28 kgmm ²
可傳遞扭矩	0.7 Nm
產品重量	8 g
材料備註	符合 RoHS