


電磁線圈

VACC-S13-11-K4-1-EX4A

料號: 562896

FESTO

for armature system F19A, metric cable connector, intrinsically safe.



技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
循環功率	100 %
所要求的電流消耗	16 mA
絕緣等級	H
最大輸入功率	1,2 W
最大輸入電壓	32 V
最大輸入電流	0.2 A
線圈的特性參數	14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W
有效電容	非常小
有效電感	非常小
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
防氣爆	Ex ia IIC T6, T5 Gb
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防塵爆	Ex ia IIIC T80°C, T95°C Db
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gb (KR)
周遭防爆溫度	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
認證核發部門	BVS15 ATEXE030X IECEX BVS 15.0020X INMETRO DNV 17.0043X KGS 17-GA4BO-0392X KGS 17-GA4BO-0393X NEPSI GYJ17.1234X
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
防護等級	IP64
產品重量	330 g
電氣連接	端子盒, 螺紋電纜接口 M20x1.5
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
Material solenoid coil	PA UP