


轉接器

NPFV-AF-G14-N14-MF

料號: 563397

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|--------------------------|
| 額定尺寸 | 6 mm |
| Operating pressure MPa | 0.2 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力 | 2 ... 8 bar |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 1/4 NPT |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material adapter | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material seals | NBR |