


轉接器

NPFV-AF-G14-G14-MF

料號: 563398

FESTO



技術參數

特性	值
額定尺寸	6 mm
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
操作壓力	2 ... 8 bar
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material adapter	高合金鋼, 耐腐蝕
Material seals	NBR