


# 電纜

## NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

料號: 563782

FESTO



### 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
電氣連接	直式插座 / 直式插座 Sub-D / Sub-D 15-pin / 9-pin
電纜長度	2.5 m
電纜屬性	標準
電纜的最小彎折半徑	79 mm
電纜直徑	6.6 mm
電纜類型	LIYCY
電纜結構	6x0,34 已屏蔽
顏色編碼, 纜芯絕緣	DIN 47100
防護等級	IP40
環境溫度	-30 ... 80 °C
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	PVC
電纜外套顏色	灰色
Material housing	塑料的, 金屬化 金屬
Material electrical contact	鍍金