

調壓閥

MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS

料號: 564142

FESTO

7 bar 的最大輸出壓力, 具壓力錶, 調壓閥調節頭可鎖定, 氣流方向: 從左到右.



技術參數

特性	值
尺寸	9
系列	MS
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定 具配件, 可鎖定
裝配位置	任何
設計結構	直接控制的膜片式調壓閥
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道 具回流
壓力錶	具壓力錶
操作壓力	1 ... 20 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 7 bar
最大壓力遲滯	0.4 bar
周遭防爆溫度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1,400 g
安裝類型	前面板安裝 線路安裝 具配件 選配
Material of cover	PA-加強
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	壓鑄鋁
Material mounting bracket	壓鑄鋁
Material housing	壓鑄鋁
Material module connector	壓鑄鋁
Material membrane	NBR
Material valve stem	鍛造鋁合金 NBR POM