

# L型快插式螺紋接頭,長

## QBLL-1/8-5/16-U

料號: 564671

FESTO

360° orientable, male thread with external hexagon.



### 技術參數

| 特性  | 值                             |
|---|-------------------------------|
| 尺寸  | 標準                            |
| 額定尺寸  | 0.236 "                       |
| 柱頭螺栓上的密封件類型                                     | 外表層                           |
| 裝配位置  | 任何                            |
| 設計  | L-shape, long                 |
| 容器尺寸  | 10                            |
| 設計結構  | 推/拉原理                         |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa               |
| 操作壓力的完整溫度範圍                                     | 0.95 ... 10 bar               |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi            |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質                                     | 潤滑操作可行                        |
| 耐腐蝕等級 CRC                                       | 1 - Low corrosion stress      |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III            |
| 環境溫度  | 0 ... 60 °C                   |
| 最大緊固扭矩  | 5.163 ft-lbf                  |
| 產品重量  | 1.259 oz                      |
| 安裝類型  | External hexagon 9/16         |
| 氣壓連接, 氣口 1                                      | Male thread 1/8 NPT           |
| 氣壓連接, 氣口 2                                      | 用於5/16" 外徑的氣管                 |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                 |
| 釋放環的顏色  | 灰色                            |
| 材料備註  | 符合 RoHS                       |
| Material housing                                | 鍍鎳黃銅<br>PBT                   |
| Material of threaded seal                       | PTFE                          |
| Material release ring                           | POM                           |
| Material of tubing seal                         | NBR                           |
| Material of tube retaining claw                 | 高合金鋼, 耐腐蝕                     |