


插頭

NECU-S-M8G3-HX-Q3

料號: 564945

FESTO



技術參數

特性	值
基於標準	EN 61076-2-104 EN 61984
授權	c UL us - Recognized (OL)
連接頻率	3
產品重量	7.8 g
電氣連接	3-pin M8x1 直式插頭 / 絕緣置換連接
工作電壓範圍 DC	0 ... 32 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 32 V
在40°C時的可接受電流負載	2 A
浪湧強度	0.8 kV
容許的電纜直徑	2.1 ... 3.5 mm
可用個別電線直徑	>= 0.05 mm
可用電線直徑	0.6 ... 1 mm
端子截面	0.1 ... 0.14 mm ²
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA 牙鑄鋅 鍍鎳
Material screw-type lock	Nickel-plated brass
Material seals	FPM PUR
Material electrical contact	鍍金
可用電線絕緣	PP PVC