


插頭 NECU-S-M12G3-HX-Q7

料號: 564946
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101 EN 61984
授權	c UL us - Recognized (OL)
連接頻率	3
產品重量	32.8 g
電氣連接	3-pin A-coded M12x1 直式插頭 / 絕緣置換連接
工作電壓範圍 DC	0 ... 48 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 48 V
在40°C時的可接受電流負載	6 A
浪湧強度	0.8 kV
容許的電纜直徑	4.7 ... 6 mm
可用個別電線直徑	>= 0.1 mm
可用電線直徑	1.6 ... 2 mm
端子截面	0.34 ... 0.75 mm ²
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA 牙鑄鋅 鍍鎳
Material screw-type lock	Nickel-plated die-cast zinc
Material seals	FPM PUR
Material electrical contact	鍍金
可用電線絕緣	PVC