


連接電纜

NEBV-S1W44-K-10-N-LE39

料號: 565288

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
電纜屬性	用於靜態應用
工作電壓範圍 DC	≤ 24 V
在40°C時的可接受電流負載	0.86 A
防護等級	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
環境溫度	-40 ... 80 °C
產品重量	1,530 g
電氣連接	44-pin 插頭插座 Sub-D
電纜結構	40 x 0,14 mm ²
電纜直徑	8.9 mm
電纜長度	10 m
安裝類型	4-40UNC
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	TPE
電纜護套的材料訊息	PVC
壓接連接件的材料訊息	青銅 鍍金