


# 插入接頭 CRQS-3/8-3/8-U

料號: 565323

FESTO



## 技術參數

| 特性  | 值                                      |
|---|--|
| 尺寸  | 標準                                     |
| 額定尺寸  | 0.315 "                                |
| 裝配位置  | 任何                                     |
| 設計  | 直式結構                                   |
| 容器尺寸  | 1                                      |
| 設計結構  | 推/拉原理                                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.4 MPa                     |
| 操作壓力的完整溫度範圍                                     | -0.95 ... 14 bar                       |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 203 psi                    |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]          |
| 耐腐蝕等級 CRC                                       | 4 - Very high corrosion stress         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                     |
| Food-safe                                       | See Supplementary material information |
| 環境溫度  | -20 ... 150 °C                         |
| 最大緊固扭矩  | 13.276 ft-lbf                          |
| 產品重量  | 0.917 oz                               |
| 可使用電線   | PFAN                                   |
| 安裝類型  | External hex 45/64                     |
| 氣壓連接, 氣口 1                                      | Male thread 3/8 NPTF                   |
| 氣壓連接, 氣口 2                                      | 用於3/8" 外徑的氣管                           |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | -4 ... 302 °F                          |
| 材料備註  | 符合 RoHS                                |
| Material housing                                | 高合金鋼, 耐腐蝕                              |
| Material release ring                           | 高合金鋼, 耐腐蝕                              |
| Material of tubing seal                         | FPM                                    |
| Material of tube retaining claw                 | 高合金鋼, 耐腐蝕                              |