


連接電纜

MHJ9-KMH-2,5-MF

料號: 565519

FESTO



技術參數

特性	值
授權	RCM Mark
附加功能	防止火花外射 Reduction of holding current with energy recovery Safety shut-off
安裝類型	具通孔 具頂部導軌 選配
裝配位置	任何
產品重量	98 g
電氣連接	2-pin / 2-pin / 4-線 直式插頭 / 直式插頭 / 電纜
工作電壓範圍 DC	12 ... 53 V
極性保護	用於工作電壓
操作注意事項	電源供應單元必須在無電壓降時供應至少 1.7 A
耗電量資訊	每一通道的低電流相位 2.0 W, 高電流相位 7.0 W
循環功率	100 % 操作電磁閥的觀察注意事項
Trigger signal range DC	3 ... 30 V
Note on feeder current	Linear rise 0.09 - 0.44 mA with a trigger signal of 3 - 15 V 0.44-15.44 mA with a trigger signal of 15-30 V
Input resistance	34 kOhm
電纜長度	2.5 m
電纜屬性	用於靜態應用
防護等級	IP40
環境溫度	-5 ... 50 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM