


氣條

VABM-L1-10AW-M7-4

料號: 566548

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|---------------------------------------|
| 網柵尺寸 | 10.5 mm |
| 閥位的最大數量 | 16 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | -0.9 ... 10 bar |
| 授權 | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 最大緊固扭矩, H型導軌安裝 | 1.5 Nm |
| 最大緊固扭矩, 閥安裝 | 0.45 Nm |
| 最大緊固扭矩, 牆面安裝 | 1.5 Nm |
| 產品重量 | 96 g |
| 嚮導氣口 12/14 | M5 |
| 嚮導排氣口 82/84 | M5 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | M7 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | M5 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | M7 |
| 氣壓連接, 氣口 4 | M5 |
| 氣壓連接, 氣口 5 | M7 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material manifold | 鍛造鋁合金 |