


測量模組

CPX-CMIX-M1-1

料號: 567417

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	50 mm x 107 mm x 55 mm
診斷	Channel and module-oriented diagnostics
短路強度	是
特殊驅動器的診斷	低電壓/電壓不足時的模組 低電壓/電壓不足時的偵測系統 藉由本地7段顯示器
模組的最大數量	9
顯示	7-程式段顯示
狀態顯示	黃色 LED = PL (電源負載) 紅色 LED = 錯誤
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
能源不足緩衝	10 ms
額定操作壓力時的電流消耗	80 mA
授權	C-Tick
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	5 - 95 % 非冷凝
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	140 g
每個子線的軸	1
軸子線的數量	1
最大行列長度	30 m
控制介面的電氣連接	插頭插座 M9 5-pin
控制介面	數位式 CAN 匯流排, 具有Festo 通訊協定
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強