

塑料氣管

PLN-3/8-BL-150-CB

料號: 569917

FESTO

具高度耐化學腐蝕和耐水解能力



技術參數

特性	值
外徑, 英寸	3/8
與流量相關的彎曲半徑	0.187 ft
最小彎曲半徑	0.115 ft
溫度取決於操作壓力	-14.4 ... 203 Psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-22 ... 176 °F
產品重量視長度而定	0.403 oz/ft
氣壓連接	For push-in connector outside diameter 3/8"
顏色	藍色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料備註	符合 RoHS
Material tubing	PE