


控制器 FED-CECCAN

料號: 570400
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 非冷凝
環境溫度	0 ... 50 °C
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
Fieldbus 介面	CAN
Fieldbus 介面, 連結技術	插頭 Sub-D 9-pin
Fieldbus 介面, 傳輸速度	1 Mbit/s max. 可調節
乙太網路, 連接插頭	RJ45
乙太網路, 數字	1
乙太網路, 數據傳輸速度	10/100 Mbit/s
乙太網路, 支援協議	TCP/IP, EasyIP
編程軟體	CoDeSys provided by Festo
編程語言	符合 IEC 61131-3 梯形圖 (LDR) 指令表 (STL) 有架構的文字 功能圖表 連續功能曲線表 額外的 CFC
CPU 數據	32 位元 RISC 處理器 24 MHz Watchdog